

Quantitative analysis 定量分析濾紙

無灰濾紙(定量濾紙)用於常規的定量分析，濾紙材質由95%纖維素所製成
使用殘餘灰的比例低於0.01%

尺寸(公分/直徑)：5.5, 7.0, 9.0, 11.0, 12.5, 15.0, 18.5, 24.0, 30.0, 60*60

可依需求訂製尺寸



可提供樣品試用



產品編號	孔徑	產品特性	厚度 mm	過濾時間 s	重量 g/m ²
640w	8 μ m	過濾速度快，平滑	0.2	9	85
640m	5 μ m	過濾速度中至快，平滑	0.2	27	85
640d	2 μ m	過濾速度慢，平滑	0.17	140	85
640we	13 μ m	過濾速度快速，平滑	0.22	5	85
640md	5 μ m	過濾速度中至慢，平滑	0.2	55	85
640dd	3 μ m	過濾速度慢，平滑	0.16	100	70
640de	1 μ m	過濾速度最慢，平滑	0.2	195	100
1640w	8 μ m	硬質，過濾速度快，平滑	0.2	9	85
1640m	5 μ m	硬質，過濾速度中至快，平滑	0.2	27	85
1640d	2 μ m	硬質，過濾速度慢，平滑	0.17	140	85
1640we	13 μ m	硬質，過濾速度快速，平滑	0.22	5	85
1640md	4 μ m	硬質，過濾速度中至慢，平滑	0.2	55	85
1640de	1 μ m	硬質，過濾速度最慢，平滑	0.2	195	100

Quantitative analysis 定性分析濾紙

定性濾紙用於實驗室常規定性分析，濾紙材質由95%纖維素所製成
使用殘餘灰的比例低於0.1%

尺寸(公分/直徑)：5.5,7.0,9.0,11.0,12.5,15.0,18.5,24.0,30.0,60*60

可依需求訂製尺寸

可提供樣品試用



產品編號	孔徑	產品特性	厚度 mm	過濾時間 s	重量 g/m ²
615	6 μ m	過濾速度中至快，平滑	0.16	22	70
616	5 μ m	過濾速度中至快，平滑	0.2	27	85
616md	5 μ m	過濾速度中至慢，平滑	0.2	55	85
617	8 μ m	過濾速度快速，平滑	0.2	9	85
617we	9 μ m	過濾速度快速，平滑	0.22	5	85
618	6 μ m	過濾速度中至快，平滑	0.32	22	140
619	2 μ m	過濾速度慢，平滑	0.17	75	75
619eh	3 μ m	過濾速度慢，平滑	0.17	85	85
619de	1 μ m	過濾速度最慢，平滑	0.2	195	100
1670	15 μ m	硬質，過濾速度快，平滑	0.13	85	85
1672	5 μ m	硬質，過濾速度中至快，平滑	0.13	85	85
1674	3 μ m	硬質，過濾速度慢，平滑	0.13	85	85

Glass fiber paper / quartz fibre filters 玻璃纖維濾紙

玻璃纖維濾紙特性於其耐抗有機及無機溶劑。

玻璃纖維濾紙過濾速度快並且能保留住過濾顆粒

尺寸(公分/直徑) : 2.5, 3.7, 4.7, 5.5, 7.0, 9.0, 11.0, 12.5, 15.0, 18.5, 24.0, 27.0

可依需求訂製尺寸



可提供樣品試用

產品編號	孔徑	產品特性	厚度mm	過濾時間s	重量g/m ²
GF-1	0.7 μ m	用於高效率實驗室過濾以及空氣採樣 高流速和良好的承載能力	0.3	12	55
GF-2	0.5 μ m	較GF-1厚兩倍，提供更高潤濕強度	0.65	30	140
GF-3	0.6 μ m	與Whatman 934-AH, Advantec GC-50同級品， 常被指定為測定水中懸浮固體	0.28	25	50
GF-4	1.4 μ m	厚度高具高負載能力及高潤濕強度， 可被當作濾膜的預過濾器	0.6	5	120
GF-5	0.4 μ m	保留非常細小的顆粒，可用來淨化樣品	0.4	80	85
GF-6	0.6 μ m		0.35	12	70
85/70	0.6 μ m		0.35	15	70
85/70 BF	0.6 μ m		0.35	15	70
85/90	0.5 μ m		0.4	15	90
85/90 BF	0.5 μ m		0.4	15	90
85/220	0.4 μ m		1	15	220
85/220 BF	0.4 μ m		1	15	220
QF-10		石英纖維，用於空氣中， 其特徵用於採集微粒重金屬分析用		<5	85

Technical filter papers 工業用途濾紙

產品編號	產品特性	厚度mm	過濾時間s	重量g/m ²
713	實驗室常規使用	0.15	20	70
615A	一般應用，較615略厚	0.2	20	80
672	製糖業·高濕潤強度	0.2	37	85
674	高濕潤強度	0.19	90	85
52K	高強度濾紙			100
875	啤酒釀製業·中速過濾	0.26	25	120
918	適用大量液體過濾·高速過濾	0.34	9	120
625	一般應用·中速過濾	0.26	30	130
804	啤酒釀製業·高速過濾	0.4	5	140
621	土壤分析·中速過濾·增強濕潤強度	0.27	40	130
728	電鍍業·含活性炭	0.4	55	170
818	高吸收力·吸收血液 Guthrie test	0.45	8	180
960	飲料製造業	0.45	14	180
180	硬質·增強濕潤強度	0.35	45	180
675	適用大量液體過濾·低速過濾	0.35	60	180
604	飲料製造業	0.4	9	200
827	高吸收力	0.7	12	270
835	電鍍業·類似827但增強濕潤強度	0.7	12	270
270	硬質·高濕潤強度	0.54	50	270
440	電鍍業	1		400
520	電鍍業	1.5		500
866	電鍍業	1.7		650

Creped filter papers 皺紋濾紙

產品編號	產品特性	厚度 mm	過濾時間 s	重量 g/m ²
850	適用少量液體過濾	0.15	20	70
692	一般應用	0.2	20	80
126/70	中速過濾 · 增強濕潤強度	0.2	37	85
751	一般應用	0.19	90	85
750N	電鍍業 · 高速過濾 · 高濕潤強度			100
553	褐色濾紙 · 高強度	0.26	25	120
753	褐色濾紙 · 高強度	0.34	9	120
651	一般應用	0.26	30	130
605	過濾油漆、顏料、過濾油	0.4	5	140
651/120	高速過濾 · 增強濕潤強度	0.27	40	130
601	過濾精油、萃取物	0.4	55	170
652	高速過濾 · 增強濕潤強度	0.45	8	180
606	過濾變壓機油、果汁過濾	0.45	14	180

Embossed · Special filter papers 凸紋 · 特殊用途濾紙

612	一般應用	0.35	45	180
614	過濾精油、乳狀液、香精	0.35	60	180
620	製酒業 · 褐色濾紙	0.4	9	200
631	製糖業 · 褐色濾紙	0.7	12	270
728	活性炭濾紙 · 淡化有色溶液	0.7	12	270
218B	吸墨紙	0.54	50	270
214	色層分析	1		400
616 LSA-50	離子交換濾紙	1.5		500
616 LSB-50	離子交換濾紙	1.7		650